



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 3



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 082000 3      |
| GTIN         | 4250004100480 |
| Artikelklass | 04S           |

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

I det här utförandet finns ingen avstängningskran på apparatens baksida.

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| tillverkarens beteckning  | Select 30                     |
| rengöringsbredd höjd      | 95 mm                         |
| märkspänning              | 220 - 240 V                   |
| Längd insatskorg          | 195 mm                        |
| enhetens längd            | 305 mm                        |
| Energiförsörjning         | Nätdriven                     |
| enhetens bredd            | 170 mm                        |
| Bredd insatskorg          | 105 mm                        |
| uppvärmningseffekt        | 200 W                         |
| vikt                      | 3,6 kg                        |
| ultraljudstopprestanda    | 480 W                         |
| Volym                     | 2,7 l                         |
| Rekommenderad arbetsvolym | 1,6 l                         |
| Produktslag               | Ultraljudrengöringsutrustning |

## Tillbehör

|                  |          |
|------------------|----------|
| InsatskorgVälj 3 | 082101 3 |
|------------------|----------|