



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	082000 6
GTIN	4250004100503
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

Bredd insatskorg	115 mm
enhetens längd	370 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
rengöringsbredd höjd	145 mm
ultraljudstopprestanda	600 W
uppvärmningseffekt	400 W
vikt	5,2 kg
tillverkarens beteckning	Select 60
enhetens bredd	210 mm
Längd insatskorg	255 mm
märkspänning	220 - 240 V
Volym	5,9 l
Rekommenderad arbetsvolym	4,3 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

InsatskorgVälj 6	082101 6
------------------	----------