



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 18



Beställningsdata

Ordernummer	082000 18
GTIN	4250004100558
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Select 180
ultraljudstopprestanda	800 W
enhetens bredd	360 mm
rengöringsbredd höjd	195 mm
enhetens längd	405 mm
märkspänning	220 - 240 V
Bredd insatskorg	250 mm
Längd insatskorg	280 mm
vikt	10,2 kg
uppvärmningseffekt	800 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Volym	17,8 l
Rekommenderad arbetsvolym	14,2 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

InsatskorgVälj 18	082101 18
-------------------	-----------