



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	082000 12
GTIN	4250004100534
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

vikt	7,7 kg
märkspänning	220 - 240 V
Energiförsörjning	Nätdriven
enhetens bredd	300 mm
Längd insatskorg	250 mm
tillverkarens beteckning	Select 120
rengöringsbredd höjd	195 mm
uppvärmningseffekt	800 W
Bredd insatskorg	190 mm
enhetens längd	380 mm
ultraljudstopprestanda	800 W
Volym	12,9 l
Rekommenderad arbetsvolym	10 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning