



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 30



Beställningsdata

Ordernummer	082000 30
GTIN	4250004100565
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionssskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivning

uppvärmningseffekt	1200 W
--------------------	--------

tillverkarens beteckning	Select 300
enhetens bredd	360 mm
enhetens längd	575 mm
rengöringsbredd höjd	195 mm
märkspänning	220 - 240 V
Längd insatskorg	455 mm
ultraljudstopprestanda	1200 W
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	12,2 kg
Bredd insatskorg	250 mm
Volym	27,5 l
Rekommenderad arbetsvolym	22 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

InsatskorgVälj 30	082101 30
-------------------	-----------