



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 90



### Beställningsdata

Ordernummer	082000 90
GTIN	4250004100589
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudsvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudsvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

Bredd insatskorg	460 mm
enhetens längd	875 mm
enhetens bredd	595 mm
vikt	43,4 kg
uppvärmningseffekt	2000 W
ultraljudstopprestanda	3840 W
märkspänning	220 - 240 V
Längd insatskorg	545 mm
rengöringsbredd höjd	285 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	Select 900
Volym	89 l
Rekommenderad arbetsvolym	63,7 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

InsatskorgVälj 90	082101 90
-------------------	-----------