



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	082000 50
GTIN	4250004100572
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.

- **5 ultraljudslägen.**
- **4 individuella rengöringsprogram kan sparas.**
- **Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivning

enhetens bredd	425 mm
rengöringsbredd höjd	290 mm
vikt	30,4 kg
märkspänning	220 - 240 V
uppvärmningseffekt	1600 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	300 mm
tillverkarens beteckning	Select 500
enhetens längd	775 mm
Längd insatskorg	460 mm
ultraljudstopprestanda	2160 W
Volym	49,7 l
Rekommenderad arbetsvolym	40,3 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

InsatskorgVälj 50

082101 50