



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra TT, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	082001 6
GTIN	4250004100299
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra TT- för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom tillkopplingsbar Dynamic-funktion.**
- **Integrerad Sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Visuell gränstemperaturvarning som skydd för känsliga delar.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

märkspänning	220 - 240 V
--------------	-------------

Bredd insatskorg	132 mm
enhetens längd	420 mm
tillverkarens beteckning	xtra TT 60H
Energiförsörjning	Nätdriven
enhetens bredd	250 mm
Längd insatskorg	257 mm
vikt	10 kg
ultraljudstopprestanda	400 W
uppvärmningseffekt	150 W
rengöringsbredd höjd	150 mm
Volym	6,5 l
Rekommenderad arbetsvolym	5 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

---

## Tillbehör

Insatskorgxtra TT 6	082104 6
---------------------	----------