



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra TT, Typ: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	082001 20
GTIN	4250004100312
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra TT- för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom tillkopplingsbar Dynamic-funktion.**
- **Integrerad Sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Visuell gränstemperaturvarning som skydd för känsliga delar.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	xtra TT 200H
uppvärmningseffekt	300 W
märkspänning	220 - 240 V
ultraljudstopprestanda	1200 W
enhetens längd	420 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
enhetens bredd	390 mm
rengöringsbredd höjd	200 mm
vikt	13 kg
Längd insatskorg	280 mm
Bredd insatskorg	250 mm
Volym	18 l
Rekommenderad arbetsvolym	13 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

Insatskorgxtra TT 20

082104 20