



## Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra TT, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	082001 3
GTIN	4250004100282
Artikelklass	04S

### Beskrivning

#### Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra TT- för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom tillkopplingsbar Dynamic-funktion.**
- **Integrerad Sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Visuell gränstemperaturvarning som skydd för känsliga delar.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**

#### leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
-------------------	-----------

uppvärmningseffekt	140 W
Bredd insatskorg	112 mm
ultraljudstopprestanda	400 W
enhetens längd	360 mm
tillverkarens beteckning	xtra TT 30H
märkspänning	220 - 240 V
rengöringsbredd höjd	100 mm
enhetens bredd	230 mm
Längd insatskorg	196 mm
vikt	6 kg
Volym	3 l
Rekommenderad arbetsvolym	2 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

## Tillbehör

Insatskorgxtra TT 3	082104 3
---------------------	----------