



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra TT, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	082001 12
GTIN	4250004100305
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra TT- för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom tillkopplingsbar Dynamic-funktion.**
- **Integrerad Sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Visuell gränstemperaturvarning som skydd för känsliga delar.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	xtra TT 120H
vikt	11 kg
Längd insatskorg	262 mm
enhetens längd	440 mm
enhetens bredd	340 mm
uppvärmningseffekt	200 W
märkspänning	220 - 240 V
rengöringsbredd höjd	200 mm
Bredd insatskorg	222 mm
ultraljudstopprestanda	800 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Volym	14 l
Rekommenderad arbetsvolym	10 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Insatskorgxtra TT 12	082104 12
----------------------	-----------