



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra ST, Typ: 250



Beställningsdata

Ordernummer	082002 250
GTIN	4250004100367
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Elmasonic xtra ST är en ultraljudsapparat för mycket kraftig nedsmutsning, och den är lämplig särskilt för mycket starka påfrestningar inom området industriell rengöring.

- **2 valbara ultraljudfrekvenser (25 kHz för den mest envisa smutsen och 45 kHz för skonsam rengöring).**
- **Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Tillkopplingsbar pulse-funktion som ökar ultraljudets topp effekt.**
- **Dynamic- funktion (ultraljud effekten kan tillfälligt ökas med upp till 20 %).**
- **Robust tråg av svetsat rostfritt stål.**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Passande ljudskyddslock finns under 082105 Andra tillbehör kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

rengöringsbredd höjd	485 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	630 mm
enhetens längd	1080 mm
uppvärmningseffekt	7500 W
tillverkarens beteckning	xtra ST 2500H
vikt	107 kg
enhetens bredd	915 mm
ultraljudstopprestanda	8000 W
Längd insatskorg	575 mm
märkspänning	400 V
Volym	245,1 l
Rekommenderad arbetsvolym	215 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Insatskorgxtra ST 250	082103 250
Ljudskyddslockxtra ST 250	082105 250