



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra ST, Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	082002 50
GTIN	4250004100336
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Elmasonic xtra ST är en ultraljudsapparat för mycket kraftig nedsmutsning, och den är lämplig särskilt för mycket starka påfrestningar inom området industriell rengöring.

- **2 valbara ultraljudfrekvenser (25 kHz för den mest envisa smutsen och 45 kHz för skonsam rengöring).**
- **Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Tillkopplingsbar pulse-funktion som ökar ultraljudets topp effekt.**
- **Dynamic- funktion (ultraljud effekten kan tillfälligt ökas med upp till 20 %).**
- **Robust tråg av svetsat rostfritt stål.**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Passande ljudskyddslock finns under 082105 Andra tillbehör kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
ultraljudstopprestanda	2400 W
enhetens längd	655 mm
märkspänning	220 - 240 V
uppvärmningseffekt	1400 W
enhetens bredd	555 mm
tillverkarens beteckning	xtra ST 500H
Längd insatskorg	255 mm
vikt	45 kg
rengöringsbredd höjd	480 mm
Bredd insatskorg	230 mm
Volym	48,7 l
Rekommenderad arbetsvolym	42 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Insatskorgxtra ST 50	082103 50
Ljudskyddslockxtra ST 50	082105 50