



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra ST, Typ: 60



Beställningsdata

Ordernummer	082002 60
GTIN	4250004100343
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Elmasonic xtra ST är en ultraljudsapparat för mycket kraftig nedsmutsning, och den är lämplig särskilt för mycket starka påfrestningar inom området industriell rengöring.

- **2 valbara ultraljudfrekvenser (25 kHz för den mest envisa smutsen och 45 kHz för skonsam rengöring).**
- **Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Tillkopplingsbar pulse-funktion som ökar ultraljudets topp effekt.**
- **Dynamic- funktion (ultraljudeffekten kan tillfälligt ökas med upp till 20 %).**
- **Robust tråg av svetsat rostfritt stål.**

leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015 – 088019.

Passande ljudskyddslock finns under 082105 Andra tillbehör kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

rengöringsbredd höjd	330 mm
enhetens längd	825 mm
märkspänning	400 V
enhetens bredd	595 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd insatskorg	415 mm
Bredd insatskorg	255 mm
tillverkarens beteckning	xtra ST 600H
uppvärmningseffekt	1400 W
vikt	55 kg
ultraljudstopprestanda	3600 W
Volym	56,3 l
Rekommenderad arbetsvolym	45 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Ljudskyddslockxtra ST 60	082105 60
Insatskorgxtra ST 60	082103 60