



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Easy 1, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	082003 1
GTIN	4250004100626
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Kraftfulla och introduktionsorienterade - det är ultraljudsvättarna i serien Elmasonic Easy.

- **2 ultraljudslägen.**
- **Temperaturen kan ställas in i steg om 5 °C.**
- **Elektronisk väljare och LED-display för alla drifttillstånd.**
- **Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.**
- **Tråg av draget rostfritt stål.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Exkl. insatskorg.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). ultraljudsvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – 088019.

Teknisk beskrivning

enhetens längd	235 mm
tvättens höjd	200 mm
rengöringsbredd höjd	55 mm
Volym	0,9 l
vikt	2 kg
Rekommenderad arbetsvolym	0,7 l
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd insatskorg	70 mm
uppvärmningseffekt	60 W
tillverkarens beteckning	Elmasonic Easy 1L
volym rengöringstråg	1 l
Längd insatskorg	155 mm
Rengöringstråg längd	185 mm
enhetens bredd	135 mm
Rengöringstråg bredd	80 mm
IP-skyddsklass	IP 20
märkspänning	220 - 240 V
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

InsatskorgEasy 1	082102 1
------------------	----------