

**Mitutoyo****Digital 2Dhöjdmätare Linear Height, Typ: 600FG****Beställningsdata**

Ordernummer	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Artikelklass	44B

**Beskrivning****Utförande:**

- Den perfekta kombinationen av multifunktionalitet och högsta möjliga noggrannhet i den här apparatklassen.
- Intuitiv manövrering tack vare självförklarande menystyrning, inklusive 21 språk.
- 8,4 tum pekskärm med färgdisplay och bakgrundsbelysning
- Tryckluftsdryvmekanism.
- Automatisk sekvens av inlärd delprogram.
- Utomordentlig visualisering av GO/ $\pm$ NG-toleransjämförelser.
- Självständig drift via batteri. Gångtid cirka 4 timmar. Ett ytterligare batteri kan eftermonteras.
- DIGIMATIC ingång för digitala mätur.
- DIGIMATIC utgång för U-Wave eller skrivare.
- Skriv ut mätresultaten på kvittoskrivare/Digimatic-skrivare nr 498701 eller överför dem till en dator med trådlös kommunikation (USB-kabel / USB-minne).

Med handtag sim ger bättre hantering av apparaten.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kulsond  $\varnothing$  5 mm med fäste, kalibreringsblock (även för konisk sonder), nätdel, 1 st NiMH-batteri och täckåpa.

## Teknisk beskrivning

felgräns (L = mätlängd i mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
totalhöjd	996 mm
vikt	26,1 kg
Batterityp	Nickelmetallhydrid
maximalt användningsområde	0 - 972 mm
Utförande	med handtag
Serie	LH-600
avläsning sifferstegvärde	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	5 $\mu\text{m}$
repeternoggrannhet plan	0,4 $\mu\text{m}$
mätområde	0 - 600 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
rakhet	4 $\mu\text{m}$
förflyttning av mätslid	pneumatisk
Antal ingående batterier	1
mätkraft	1 N
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Displaydiagonal	21,3 cm
display med bakgrundsbelysning.	ja
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Höjdmätare

## Tjänster

024000 1000

Kalibrering Digital höjdmätare maximaltmätområde 1000 mm

DAkkS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 1000 mm

024010 1000

## Tillbehör

Miniprocessor / skrivare DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA