

**Mitutoyo****Digital 2Dhöjdmätare Linear Height, Typ: 600F****Beställningsdata**

Ordernummer	445395 600F
GTIN	4550501366366
Artikelklass	44B

**Beskrivning****Utförande:**

- Den perfekta kombinationen av multifunktionalitet och högsta möjliga noggrannhet i den här apparatklassen.
- Intuitiv manövrering tack vare självförklarande menystyrning, inklusive 21 språk.
- 8,4 tum pekskärm med färgdisplay och bakgrundsbelysning
- Tryckluftsdryvmekanism.
- Automatisk sekvens av inlärd delprogram.
- Utomordentlig visualisering av GO/ $\pm$ NG-toleransjämförelser.
- Självständig drift via batteri. Gångtid cirka 4 timmar. Ett ytterligare batteri kan eftermonteras.
- DIGIMATIC ingång för digitala mätur.
- DIGIMATIC utgång för U-Wave eller skrivare.
- Skriv ut mätresultaten på kvittoskrivare/Digimatic-skrivare nr 498701 eller överför dem till en dator med trådlös kommunikation (USB-kabel / USB-minne).

**leveransinnehåll:**

Inklusive kulsond  $\varnothing$  5 mm med fäste, kalibreringsblock (även för konisk sonder), nät-del, 1 st NiMH-batteri och täckåpa.

**Teknisk beskrivning**

totalhöjd	996 mm
Antal ingående batterier	1
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	5 µm
mätkraft	1 N
förflyttning av mätslid	pneumatisk
Utförande	utan handtag
rakhet	4 µm
avläsning sifferstegvärde	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
mätområde	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Batterityp	Nickelmetallhydrid
vikt	26,1 kg
felgräns (L = mätlängd i mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
maximalt användningsområde	0 - 972 mm
repetermoggrannhet plan	0,4 µm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Displaydiagonal	21,3 cm
display med bakgrundsbelysning.	ja
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Höjdmätare

## Tjänster

Kalibrering Digital höjdmätare maximaltmätområde 1000 mm	024000 1000
--	-------------

DAkS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt  
mätområde 1000 mm

024010 1000

### Tillbehör

Miniprocessor / skrivare DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA