



T-handtag, 1/4 tum med inbyggd spärr, Typ: 1/4



Beställningsdata

Ordernummer	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Ergonomiskt tvåkomponenthandtag med fingerfördjupningar och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttnar. För vänster och högergång (med omkopplingsspak). Den inbyggda spärren med fintandning (80 tänder / returvinkel 4,5°) förenklar och snabbar upp skruvdragningen, också tack vare snabbvridhylsan, utan mödosam ny ansättning.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	411 A RA
Material handtag	2-komponent
fyrkantfäste	1/4 tum
totallängd	110 mm
Antal tänder	80

Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
med utstötare	ja
med QuickRelease	nej
Produktslag	hylsnyckel