



## Momentnyckelsortiment "Safe-Torque A 2 Set" Med 1/4-tum bitsfäste och skala, maximalt vridmoment: 12Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	657776 12
GTIN	4013288223043
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den speciella genom glidande utlösningmekanismen förhindrar effektivt oavsiktligt överdrag. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde med hör- och kännbar fastsnäppning när skalvärdena nås. Tack vare fintandningen med 72 tänder är en låg returvinkel, 5°, möjlig. Med 1/4 tum bitsfäste.

Sortiment 23 delar inkl. momentnyckel Safe-Torque A 2.

#### Fördel:

**Torque Lock-funktion:** Vridmomentfunktionen kan stängas av - verktyget kan då också användas som en standardspärnyckel med höga frigöringsmoment och för definierade vridvinkeltillämpningar.

#### Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den överglidande utlösningmekanismen säkerställer att de inställda momentvärdena **inte överskrids**.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Innehåll:

Sexkanthylsnyckelinsatser 1/4 tum: vardera 1 st 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 tum bits för Phillips skaft C 6,3: 1 st PH 2 (längd 50 mm)

1/4 tum bits för invändig sexkant skaft C 6,3: vardera 1 st 2,5; 3; 4; 5; 6 (längd 50 mm)

1/4 tum bits för Torx® skaft C 6,3: vardera 1 st TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (längd 50 mm)

Adapter med 1/4 tum C6,3 sexkantskaft: 1 st längd 25 mm

Momentnyckel Safe-Torque A 2: 1 St. Nr. 657774 storlek 12

Förvaring i: Textilbox

## Teknisk beskrivning

Utlösningssignal	mekanisk slirkoppling
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningssignal	akustiskt
Mätteknik	mekanisk
Serie	Safe-Torque
totallängd L	244 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
momentintervall	2 - 9 lbfft
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Kalibrering	O3
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätmetod	vridmoment
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
maximalt vridmoment	12 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±10 %
Loggbara data	nej
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
momentintervall	2 - 12 Nm

tillverkarens beteckning	Safe-Torque A 2 Set 1
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
visning	analog
skalgradering 1 delstreck =	0,1 Nm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5,5-13 mm
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tjänster

KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

## Tillbehör

Momentnyckel "Safe-Torque A 2"Med 1/4-tum bitsfäste och skala maximalt vridmoment 12 Nm	657774 12
---	-----------