



Slagskruvdragarsats KK900, Antal delar: 19



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 673010 19 |
| GTIN | 4013288222176 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

För att lossa besvärliga skruvförband. Hammarslagpulsen omvandlas till en rotation med ett frigöringsmoment på cirka 25 Nm. Den genomgående klingan ger en förlustfri kraftöverföring. För användning med specialhårdade och extrasega tåliga bits med 1/4-tum utvändig sexkantdrivning.

Fördel:

Slagskruvdragar- och skruvvridningsfunktionerna kan kopplas om efter behov.

leveransinnehåll:

Skruvdragarbits för Phillips, 70 mm: Vardera 1 st PH1; PH2; PH3

Slagskruvmejselbit för Pozidriv, 70 mm: Vardera 1 st PZ1; PZ2; PZ3

Slagskruvmejsel-bit för sexkant, 70 mm: Vardera 1 st. 3; 4; 5; 6 mm

Slagskruvdragarbits för Torx, 70 mm: Vardera 1 st TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Slagskruvdragarbits för spår, 70 mm: Vardera 1 st 4; 5,5; 6,5 mm

Handtag till slagskruvdragare: 1 St.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------|
| tillverkarens beteckning | KK 900 set 1 |
| Antal skruvmejslar | 18 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Drivprofil | Pozidriv skruvdragare |
| Drivprofil | Sexkantskruvdragare |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Antal delar | 19 |
| Produktslag | hylsnyckel |