



Magasi-skruvmejselhållare och fintandad-omkopplingspär med 1/4 tums bits med spärrnyckel och magnet, Antal delar: 13



Beställningsdata

Ordernummer	676635 13
GTIN	4013288221834
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kompakt omkopplingspär med integrerad bitsmagasin. Dt magnetiska direktfästet gör av den 3/8 tums spärrnyckel samtidigt en bits-spärrskruvmejsel med 1/4 tums bitsfäste. Det fritt vridbara spärrnyckelhuvudet kan fixeras i 5 definierade lägen. Den fintandade spärren har 72 kuggar och en returvinkel på 5 grader.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C6.3 för Phillips: Vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C6.3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675540 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C6.3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C6.3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st nr storlek TX10; TX15; TX20; TX25

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv skruvdragare
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantsskruvdragare

tillverkarens beteckning	8009 Zyklon Pocket Set 1
totalängd	133 mm
Bitshållare	D 6,3
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totalängd 1/25 mm	675520 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totalängd 2/25 mm	675520 2/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totalängd 1/25 mm	675540 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totalängd 2/25 mm	675540 2/25