




Bicycle Set 3 41 delar, antal verktyg: 41



Beställningsdata

Ordernummer	680701 41
GTIN	4013288211248
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Verktygssats för cykel med spärr, bits, muttrar och en bitshandhållare för mycket trånga utrymmen. Perfekt som universell följeslagare med en mängd olika skruvtillämpningar. Högklassig bitshandhållare med Kraftform Plus handtag för ett behagligt ergonomiskt arbete, där blåsor och valkar förhindras. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet och mjuka greppzoner för överföring av stora vridmoment. Bitsspärnyckel för snabbt arbete när skruvdragning av utrymmesskäl inte är möjlig med maskin eller konventionella handverktyg. Snabb omkoppling från vänster till högergång och omvänt via omkopplingsspaken. Snabb vridning (med tummen) över lettringen på spärrnyckelns huvud. Mycket lättmanövrerad med bara en hand. Ergonomiskt spärrhuvud/spak: Kraftform-geometri med perfekt formade kontaktytor för fingrarna. Genom det direkta bitsfästet i spärrnyckelhuvudet minsta möjliga verktygs utrymme för små arbetshöjder. Liten returvinkel 6° för ett exakt arbete. Robust sänksmitt utförande helt av stål. Vridmoment mer än 65 Nm. Bitshållaren Rapidaptor med snabbvridhylsa: Kan användas som förlängning, för blixtnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg, också för mycket små bitsstorlekar, med bara en hand. Seghårdade bits, för universell användning. Hand- och maskinmuttrar för så gott som alla tillämpningar. Med verktygsökaren Take it easy med färgkodning efter storlek – hittar du enkelt och snabbt de verktyg som du behöver.

Greppvänlig, kan fattas enkelt också med oljiga händer. Med kulfångarspår. För skruvar och muttrar med utvändig sexkant. Av matt förkromat krom-vanadinstål. Med däckspakarna av glasfiberarmerad plast kan du bända loss däckets från fälgen säkert. utan att skada fälgen.

Beskrivning:

- **Kompakt skruvverktygssats, 41 delar, för cykeltillämpningar, även för mobil användning.**
- **Praktiskt sortiment för självständigt genomförande av montagearbeten och installation och reparationer.**
- **Verktyg för de vanligaste skruvprofilerna hos landsvägscyklar, mountainbikes och elcyklar.**
- **Med verktygssökaren Take it easy: färgmärkning efter storlek.**
- **Robust, ytvänlig, kompakt textilväska med låg vikt.**
- **Inklusive två däckspakar med extrafunktioner.**

Fördel:

- **Cykel Set 3 är det praktiska sortimentet för självständigt genomförande av montagearbeten och reparationer på landsvägscyklar, mountainbikes och e-cyklar. Särskilt användbart: En tom BitCheck, som kan utrustas individuellt med verktyg för färden ingår också. Lägre vikt vid cykelturer.**
- **Med spärrnyckeln Zyklop Mini Bit kan du uppnå en hög arbetshastighet. Det lettrade hjulet bidrar till detta genom att skruvdragningen går betydligt snabbare, eftersom bitsspärrnyckeln inte behöver manövreras förrän skruven ska dras åt slutgiltigt via handtaget.**
- **Enkel omkoppling vänster/höger med en spak på spärrnyckelhuvudet.**
- **TZ-bits är seghärdade bits med torsionszon. Torsionsbits används för att dämpa vridmomenttoppar i torsionszonen. Det förhindrar förtida slitage och förlänger bitsanvändningstiden.**
- **Zyklop-muttrarna är lämpliga för hand- och maskinmanövrering (utan slag). De är utrustade med kulfångarspår och lettring i bakänden som ger säkert grepp vid handmanövrering. De tillverkas av krom vanadinstål och är mattförkromade. Verktygssökaren Take it easy - Färgkodning efter storlek samt storleksstämpling hjälper dig att enkelt och snabbt hitta din önskade mutter.**
- **Med däckspakarna av glasfiberarmerad plast kan du bända loss däckets från fälgen säkert. utan att skada fälgen. Använd en däckspak för att bända loss däckets från fälgen, haka fast spaken i en eker och dra av däckets med den andra däckspaken. De två däckspakarna går att klicka fast i varandra så att du inte kan tappa bort dem en och en.**
- **Med 1/4 tum sexkantfästet i däckspaken 9502 kan du sätta fast en 1/4-tum bits. Då kan du utföra lätta skruvdragningar.**

leveransinnehåll:

1 st bitsspärrnyckel 1/4 tum bitsfäste, 87 mm.

1 st bitshandhållare 1/4 tum bitsfäste, 50 mm.

1 st kopplingsdel 1/4 tum bitsskaft på 1/4 tum fyrkantfäste.

1 st Rapitator snabb-bytes bitshållare.

Vardera 1 hylsnyckelinsats 1/4 tum för utvändig sexkant nyckelvidd 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.

Vardera 1 bits 1/4 tum för Phillips PH1; PH2; PH3.

Vardera 1 bits 1/4 tum för invändig Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.

Vardera 1 bits 1/4 tum för spår SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.

Vardera 1 bits 1/4 tum för invändig sexkant med kullrigt huvud 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1 st däckspak med 1/4 tum bitsfäste, 105 mm.

1 st däckspak med ventilutskruvare, 105 mm.

1 st. textilväska

1 st. kardborrband

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Cykel Set 3
Antal delar	41
förpackning	Tygväska
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Spärnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 Typ 1/4	676645 1/4
---	------------