



## Cykel Set 15 Femdelad, antal verktyg: 5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 680703 5      |
| GTIN         | 4013288222190 |
| Artikelklass | 63H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

De ultrakompakta och lätta cykelverktügen med två 4-faldiga bits och tre däckspakar. Med en enda bits manövrerar du fyra olika skruvprofiler. Betydande viktbesparing, över 50 %. Den enorma utrymmesbesparingen hör Cykel Set 15 mycket lämpligt för mobil användning. De stora profilernas funktionsduglighet möjliggörs av de små fjäderbelastade dreven. Varje bits har en 1/4 tum sexkantdrivning (Wera anslutningsserie 1) och kan därmed användas med t.ex. bitsspärnycklar och bitshandhållare med Rapidaptor. Däckspaken 9504 har ett 1/4 tum fäste för användning av en 1/4 tum bits. Om de två däckspakarna 9504 sätts ihop ovanpå varandra kan man använda en 4 i 1-bits och så har man ett skruvverktyg. Däckspaken 9505 är ventilutskruvare och samtidigt luftar. Däckspakar och 4 i 1 bits kan sättas ihop. På så sätt har du alla delar tillsammans och kan inte tappa bort dem.

Yttermått 140×70×25 mm

#### Beskrivning:

- **Innovativ, extremt kompakt 4-faldig bits - bara en bits för fyra olika skruvdimensioner.**
- **Mycket utrymmesbesparande och därför idealisk för mobil användning.**
- **Kompakt, säker och mycket enkel hållare i Wera-däckspakarna.**
- **Med däckspakens sexkantfäste kan du utöva ett vridmoment på upp till 10 Nm.**
- **Betydande viktbesparing och bättre överskådlighet hos verktygen när de används under en cykeltur.**

#### Fördel:

- **Innovativ, extremt kompakt 4-faldig bits - bara en bits för fyra olika skruvdimensioner.**
- **Med däckspakarna av glasfiberarmerad plast kan du bända loss däckets från fälgen säkert. utan att skada fälgen. Använd en däckspak för att bända loss däckets från fälgen, haka fast spaken i en eker och dra av däckets med den andra däckspaken. De två däckspakarna går att klicka fast i varandra så att du inte kan tappa bort dem en och en.**
- **1/4 tum sexkantfästet i däckspaken 9504 kan användas för att sätta fast en 1/4 tum bits. Då kan du utföra lätta skruvdragningar.**
- **Däckspaken 9505 kan användas som ventilutskruvare för franska ventiler (Sclaverand) och som luftare för bilventiler.**
- **Med 4 i 1-bits 9506 och 9507 kan vardera fyra skruvdimensioner manövreras. Med 4 i 1-bits 9506 fyra dimensioner av insexskruvar (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), med 4 i 1-bits 9507 tre dimensioner av insexskruvar (2,5; 5,0; 6,0) och en dimension av TORX®-skruvar (TX 25). För att i varje fall kunna använda den större profilen måste ett tryck motriktat fjäderkraften kontinuerligt utövas under skruvdragningen, så att den mindre profilen försänks och den större profilen kan sättas in.**
- **Om däckspakarna 9504 är hopsatta ovanpå varandra kan 4 i 1-bitset sättas in i 1/4 tum fästet, så har man ett skruvverktyg.**
- **4 i 1-bitset clipsas fast i däckspakarna 9504. Däckspaken 9505 kan sättas in så att däckspakar och bits bildar ett kompakt paket.**

#### leveransinnehåll:

2 st däckspakar hack med bitsfäste, 105 mm.

1 st däckspak med ventilutskruvare, 105 mm.

1 st. 4 i 1-bits för invändig sexkant 3; 4; 5; 6 mm.

1 st 4 i 1-bits för invändig Torx® TX25 och invändig sexkant 2,5; 5; 6 mm.

## Teknisk beskrivning

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| tillverkarens beteckning | Cykel Set 15                   |
| Antal delar              | 5                              |
| Drivprofil               | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil               | Sexkantskruvdragare            |
| Produktslag              | Verktygssortiment              |