



Tångnyckel Joker 6004, självjusterande, VDE-isolerad, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	813750 S
GTIN	4013288221766
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

- Parallellt styrda, släta gripbackar.
- Ny steglös självinställning genom enkel ansättning på sexkantsskruvar och muttrar.
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag genom mekanisk spärrfunktion.
- Hävstångsmekanism vid gripning förhindrar glidning och skador.
- Extra liten omtagsvinkel, bara 30° genom ansättning via de triangelformade urtagen i käftarna.

Stycktestat verktyg enligt **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Säkerheten ökar genom halkskyddet i handtagets främre ände. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade käftarna.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

spännvidd	10 - 13 mm
spännvidd	7/16 – 1/2 tum
tillverkarens beteckning	6004 Joker S
totallängd	155 mm
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Tångnyckel

