

**Fiberskiva Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	566444 60
GTIN	4018875585566
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

Spetstyp VSM Actirox AF 890 fiberskivor **med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt.**

Sval slipning och utomordentlig användningstid.

Korntyp: **100 % geometriskt format VSM Keramikkorn** med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	180 mm
Kornstorlek	60
Serie	Actirox
Slipmedel	Keramikkblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning	Keramik

slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 180 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Aluminium
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		