


**Fiberskiva Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 566442 60 |
| GTIN | 4018875585375 |
| Artikelklass | 56V |

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

Spetstyp VSM Actirox AF 890 fiberskivor **med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt.**

Sval slipning och utomordentlig användningstid.

Korntyp: **100 % geometriskt format VSM Keramikkorn** med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---|
| skiv-Ø | 115 mm |
| Kornstorlek | 60 |
| Serie | Actirox |
| Slipmedel | Keramikkblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) |
| Slipmedlets beteckning | Keramik |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| slipmedelsunderlag | Vulkanfiber |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 115 mm |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| optimerad för material | INOX |
| optimerad för material | Aluminium |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Fiberrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |