

**Fiberskiva Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	566448 60
GTIN	4018875584859
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

Spetstyp VSM Actirox AF 799 fiberskivor **med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt.**

Sval slipning och utomordentlig användningstid.

Korntyp: **100 % geometriskt format VSM keramikkorn.**

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
skiv-Ø	125 mm
Serie	Actirox
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik

slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	Gjutgods
optimerad för material	järfria metaller
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		