

uvex**Skyddshjälm uvex pronamic alpine, Färg: YELLOW**

Beställningsdata

Ordernummer	097837 YELLOW
GTIN	4031101959887
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Den här sportiga **multifunktionshjälmen** kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klättringshjälm. Pronamic står därvid för optimalt skydd (**protection**) och dynamik (**dynamic**). Bekväm viddinställning med ett gummerat vred. Stegvis inställning av den invändiga utrustningen för en optimal passform. Generöst utformade ventilationshål på hjälmens sidor. Omfattande fästansordningar för hjälmtilbehör, t.ex. ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Beständig mot kyla **ned till -30 °C**.

- **Fyrpunktsbältesband**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av polyuretan**
- **Neddraget nackparti**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

Underhåll, ställningsbyggnad, serviceteknik, montage, arbete på hög höjd och räddningsarbete.

Norm:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Teknisk beskrivning

vikt	490 g
Storlek	53 - 63 cm
tillverkarens beteckning	pronamic alpine hi-viz gul
Breddjustering	Vridlås
Färg	gul
hjälmegenskap	Skyddsegenskap ned till -30 °C
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
Material hjälmskal	ABS
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 12492
Produktslag	Skyddshjälm