

metabo**Batteridrivnen slagborr med LiHD-batteri KHLTXBL28Q****Beställningsdata**

Ordernummer	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Kraftpaket för slagborrning.**

Slagborren har ett högkapacitetslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningsstryck alstrar slag med maximal slagenergi. **Metabo Quick:** snabbt, byte av chuck utan verktyg.

Kombihammare med 3 funktioner: **hammarborrning, borrning och mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** Hälsövänligt med låg trötthet även vid kontinuerlig användning.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.
- **Säkerhetskoppling:** mekanisk fränkoppling av drivningen när bormaskinen är blockerad för säkert arbete.
- **Extremt lätt och praktisk sladdlös hammare** med inbyggt suggränssnitt.
- **Maximal borrarprestanda, effektivitet och livslängd** tack vare borstlös teknik och slagmekanism med höga prestanda.
- **Dammfri borrning** med kompakt dammutsug ISA 28 (tillbehör).
- **Valfri minskning av varvtal och slagenergi** för arbete i mjukare material.
- **Elektronisk mjukstart** för exakt förborrning.
- **LED-arbetsbelysning** för optimal sikt över borrarplatsen.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier, laddare och MetaBOX.

Inklusive extra handtag och borrhjupstopp. Inklusivt hammarchuck och snabbspännborrchuck.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
form verktygshållare	SDS Plus
maximal spiralborr-Ø i betong	28 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Vikt utan batteri	3,4 kg
tillverkarens beteckning	KH 18 LTX BL 28 Q
batterikapacitet	5,5 Ah
slagenergi	3 J
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
förpackning	Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
maximal slagfrekvens	4470 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1000 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrmaskin