

**metabo****Batteridrivnen slagborr med LiHD-batteri KHLTXBL24****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 075560 KHLTXBL24 |
| GTIN         | 4061792218529    |
| Artikelklass | 03D              |

**Beskrivning****Utförande:****Kraftpaket för slagborrning.**

Slagborren har ett högkapacitetsslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningsstryck alstrar slag med maximal slagenergi. Kombihammare med 3 funktioner: **hammarborrning, borrning och mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT): Hälsovänligt med låg trötthet även vid kontinuerlig användning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.**
- **Säkerhetskoppling: mekanisk frånkoppling av drivningen när bormaskinen är blockerad för säkert arbete.**
- **Mycket lätt och kompakt batteridrivnen hammare med borstlös motor för borrning som inte tröttar, i alla arbetsställningar.**
- **Maximal borrhåldjup, effektivitet och livslängd genom borstlös-tekniken och högkapacitetsslagverket.**
- **Dammfri borrning med externt dammsug ESA Plus.**
- **Elektronisk mjukstart för exakt förborrning.**
- **LED-arbetsbelysning för optimal sikt mot borrhålet.**

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 st batterier, laddare och MetaBOX.

Inklusive extra handtag och borrhjupstopp.

**OBS!:**

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

**Teknisk beskrivning**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Energiförsörjning                            | Nätdriven                  |
| form verktygshållare                         | SDS Plus                   |
| tillverkarens beteckning                     | KH 18 LTX BL 24            |
| Antal ingående batterier                     | 2                          |
| Batterityp                                   | Litiumjon                  |
| Batterispänning                              | 18 V                       |
| slagenergi                                   | 2,2 J                      |
| maximal spiralborr-Ø i stål                  | 13 mm                      |
| maximal spiralborr-Ø i betong                | 24 mm                      |
| Vikt utan batteri                            | 2,7 kg                     |
| maximal spiralborr-Ø i trä                   | 30 mm                      |
| batterikapacitet                             | 4 Ah                       |
| förpackning                                  | Metabox                    |
| maximal slagfrekvens                         | 4750 min <sup>-1</sup>     |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V               |
| Tomgångsvarvtal                              | 0 - 1280 min <sup>-1</sup> |
| Produktslag                                  | Slagborrmaskin             |