

metabo**Batteridrivnen slagborr med litiumjonbatteri BHLTX16****Beställningsdata**

Ordernummer	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Kraftpaket för slagborrning.**

Slagborren har ett högkapacitetslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningstryck alstrar slag med maximal slagenergi. Slagborrmaskin med 2 funktioner: **hammarborrning och borrnig**.

- **Metabo VibraTech (MVT): Hälsovänligt med låg trötthet även vid kontinuerlig användning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn när insatsverktyget är blockerat för säkert arbete.**
- **Mycket lätt, kompakt batteridrivnen slagborr med borstlös motor för borrnig som inte tröttar, i alla arbetsställningar.**
- **Maximal borrar kapacitet, effektivitet och livslängd genom borstlös-tekniken och högkapacitetslagverket.**
- **LED-arbetsbelysning för optimal sikt mot borrar punkten.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier, laddare och MetaBOX.

Inklusive extra handtag och borrdjupstopp.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

förpackning	Metabox
maximal spiralborr-Ø i trä	20 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 730 min ⁻¹
slagenergi	1,3 J
batterikapacitet	2 Ah
Energiförsörjning	Nätdriven
Vikt utan batteri	1,6 kg
Batterityp	Litiumjon
vikt inklusive batteri	2 kg
tillverkarens beteckning	BH 18 LTX BL 16
Batterispänning	18 V
form verktygshållare	SDS Plus
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
maximal slagfrekvens	5250 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Produktslag	Slagborrmaskin