

metabo**Akkumulator-vinkelslip med akkumulator, Typ: WL9-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Robust 18 V-vinkelslipmaskin med stark motor och smal design.

- **Metabo Quick för verktygsfritt skivbyte med snabbspännmutter.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: minskar kick-back när skivan är blockerad – för högt användarskydd.**
- **Elektronisk mjukstart för ryckfri start.**
- **Återstartskydd: förhindrar oavsiktlig start efter batteribyte.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive akkumulator, laddare och metaBOX. Inkluderar skyddskåpa, stödfäns, snabbspännmutter, extra handtag och 3 st Li-Power-batterier.

OBS!:

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	W 18 L 9-125 Quick
Antal ingående batterier	3

Vikt utan batteri	1,6 kg
Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
vikt	2,3 kg
Dödmanskoppling	nej
förpackning	Metabox
Mjukstart	ja
Batterityp	Litiumjon
vikt inklusive batteri	2,3 kg
Kickbackstopp	ja
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
överbelastningsskydd	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55