

metabo**Akkumulator-vinkelslip med akkumulator, Typ: WVBLT11125****Beställningsdata**

Ordernummer	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Varvtalsjusterbar, borstlös 18 V-vinkelslipmaskin med maximal effektivitet.

- **Batteriet kan roteras i steg om 90 grader.**
- **Snabbt bromssystem och säkerhetskoppling.**
- **M-Quick-system för verktygsfri skivbyte.**
- **Snabbt bromssystem för maximalt användarskydd: Skivan stannar inom 1 sekund efter avstängning.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras till den lägsta nivån på marknaden – för maximalt användarskydd.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Avtagbart dammfilter som skyddar motorn från grova partiklar.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive akkumulator, laddare och metaBOX. Inklusivt skyddskåpa, stödfäns, M-Quick-spännmutter, extra handtag, dammskyddsfiler och 2 st LiHD-batterier.

OBS!:

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Mjukstart	ja
Dödmanskoppling	nej
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	8 m/s ²
Vikt utan batteri	1,8 kg
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
motorkonstruktion	borstlös
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	2800 - 10000 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
vikt	2,8 kg
Kickbackstopp	ja
förpackning	Metabox
vikt inklusive batteri	2,8 kg
tillverkarens beteckning	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
batterikapacitet	5,5 Ah
Batterispänning	18 V
överbelastningsskydd	ja
maximalt kapdjup	27 mm
maximal skiv-Ø	125 mm
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55

BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2