

**metabo****Akkumulator-vinkelslip med akkumulator, Typ: WLT11-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:**

Borstlös 18 V-vinkelslipmaskin med högsta effektivitet, stark som en 1100 W-kabelenhet.

- **Batteriet kan roteras i steg om 90 grader.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Underhållsfri borstlös motor med högsta effektivitet och maximal användarvänlighet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras till den lägsta nivån på marknaden – för maximalt användarskydd.**

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive akkumulator, laddare och metaBOX. Inkluderar skyddskåpa, stödfäns, mutter med två hål, extra handtag, nyckel med två hål och 2 st Li-Power-batterier.

**OBS!:**

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	10000 min <sup>-1</sup>
-------------------	-------------------------

vikt	2,5 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt inklusive batteri	2,5 kg
Dödmanskoppling	nej
Vikt utan batteri	1,8 kg
Batterispänning	18 V
maximalt kapdjup	27 mm
överbelastningsskydd	ja
Batterityp	Litiumjon
Återstartspärr	ja
Kickbackstopp	ja
batterikapacitet	4 Ah
motorkonstruktion	borstlös
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	Metabox
Mjukstart	ja
tillverkarens beteckning	W 18 LT BL 11-125
maximala vibrationer enligt EN	8 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4