

**metabo****Vinkelslipmaskiner, Typ: WEPBA19125****Beställningsdata**

Ordernummer	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation. Utrustad för industriell användning med kraftfull 1 900 watt och M-Brush-teknik (**servicefria kolborstar** med 3 gånger så lång livstid **för en hel maskinlivslängd**).

- **Integrerad Autobalancerer för upp till 50 % mindre hand-arm vibrationer, längre maskinlivslängd och upp till dubbelt så lång livslängd för slipskivorna.**
- **Ergonomisk paddelbrytare med dödmansfunktion.**
- **Snabbaste bromssystem för maximalt användarskydd: Den patenterade mekaniska skivbromsen stoppar skivan efter avstängning även vid strömavbrott inom 2 sekunder.**
- **Stålöglä för att säkra arbete på hög höjd.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för fränkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Verktogsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

## Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M14
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	WEPBA 19-125 Q DS
Energiförsörjning	Nätdriven
Mjukstart	ja
vikt	2,7 kg
anmärkning	Snabbytessystem
effektförbrukning	1900 W
maximal skiv-Ø	125 mm
Kickbackstopp	ja
kabellängd	4 m
Tomgångsvarvtal	11000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner