

metabo**Vinkelslipmaskiner, Typ: W850-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation. **Praktisk kompakt vinkelslip** för lättare arbeten.

- **Kraftfull motor med god överbelastningskapacitet.**
- **Återstartskydd efter strömavbrott.**
- **Robust, universell och ekonomisk: kraftfull vinkelslipmaskin för alla tillämpningar.**
- **Vridsäkrad skyddskåpa.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	850 W
anslutningsgänga	M14
maximal skiv-Ø	125 mm
vikt	1,8 kg
kabellängd	2,5 m
anmärkning	Återstartskydd

Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	W 850-125
Energiförsörjning	Nätdriven
Tomgångsvarvtal	11500 min ⁻¹
Produktlag	Vinkelslipmaskiner