

**metabo****Vinkelslipmaskiner, Typ: WEPBA24230****Beställningsdata**

Ordernummer	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:**

Stark 230 mm vinkelslipmaskiner med Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd för lång livslängd:

- **Elektronisk säkerhetsavstängning: minskar kick-back när skivan är blockerad – för högt användarskydd.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd och återstartskydd.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive skyddskåpa, extra handtag, snabbspännmutter.

effektförbrukning: 2400 W

Tomgångsvarvtal: 6600 min<sup>-1</sup>

vidmoment: 17 Nm

anslutningsgänga: M14

maximal skiv-Ø: 230 mm

vikt: 6,2 kg

**Teknisk beskrivning**

kabellängd	4 m
Kickbackstopp	ja
Mjukstart	ja
Dödmanoskoppling	ja
vikt	6,2 kg

maximal skiv-Ø	230 mm
nätfrekvens	50 Hz
effektförbrukning	2400 W
Återstartspärr	ja
vridmoment	17 Nm
anslutningsgänga	M14
Energiförsörjning	Nätdriven
Tomgångsvarvtal	6600 min <sup>-1</sup>
märkspänning	240 V
Produktslag	Vinkelslipmaskiner