

**metabo**

## Beställningsdata

Ordernummer	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Artikelklass	03D

## Beskrivning

Utförande:

Stark 230 mm vinkelslipmaskiner med Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd för lång livslängd:Elektronisk säkerhetsavstängning: minskar kick-back när skivan är blockerad – för högt användarskydd.Elektroniskt överbelastningsskydd och återstartskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extra handtag, snabbspännmutter.

## Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	230 mm
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
Mjukstart	ja
vikt	6,3 kg
effektförbrukning	2600 W
maximalt kapdjup	65 mm
tillverkarens beteckning	WE 26-230 MVT Quick
Energiförsörjning	Nätdriven
anmärkning	Mjukstart

anmärkning	Återstartskydd
Produktlag	Vinkelslipmaskiner