

**metabo****Vinkelslipmaskiner Platt huvud, Typ: WEF15-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för alla krav och applikationer. Högpresterande vinkelslip med **plant huvud** för snabbt arbete i skarpa vinklar upp till 43° och svåråtkomliga områden.

- **Konstruerad för att avlägsna svetslagg, rost eller färg i trånga ramkonstruktioner och för att arbeta i svåra lägen.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för fränkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Metabo Quick för verktygsfritt skivbyte med snabbspännmutter.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Ytterligare handtag Metabo VibraTech (MVT) för vibrationsdämpning för att skydda hälsan.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive vridsäker skyddskåpa, spänsats, extra handtag och nyckel med två hål.

**Teknisk beskrivning**

Kickbackstopp	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal skiv-Ø	125 mm
Mjukstart	ja
anslutningsgänga	M14
kabellängd	4 m
effektförbrukning	1550 W
Återstartspärr	ja
vikt	2,7 kg
tillverkarens beteckning	WEF 15-125 Quick
anmärkning	Snabbytesystem
Tomgångsvarvtal	11000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner