

**metabo****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med litiumjonbatteri, Typ: SB18LBL****Beställningsdata**

Ordernummer	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.**

Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.

På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare. För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att "BL" ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.

- **Sladdlös slagbormaskin med extremt kompakt design för universella tillämpningar.**
- **Slagborrfunktion för borrar i murverk.**
- **Inbyggd LED-arbetslampan med efterlysfunktion som ger optimal belysning i arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, kan alternativt fixeras till höger eller vänster.**

**Fördel:****100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive snabbchuck, 2 st litiumbatterier, laddare och metaBox.

**OBS!:**

Passande batterier och laddare finns under n 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

förpackning	Metabox
typisk användning	Medium
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
maximal slagfrekvens	26000 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i trä	32 mm
tillverkarens beteckning	SB 18 L BL
maximalt vridmoment mjukt	25 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterityp	Litiumjon
Tomgångsvarvtal	0 - 550
Tomgångsvarvtal	0 - 1850
vikt inklusive batteri	1,4 kg
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
Antal ingående batterier	2
Vikt utan batteri	0,9 kg
batterikapacitet	2 Ah
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
motorkonstruktion	borstlös
Produktslag	Slagborrskruvdragare