

metabo**Batteridrivna borrar- och skrivarer exkl. batteri, Typ: BSLTBL****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 070261 BSLTBL |
| GTIN | 4007430302199 |
| Artikelklass | 03D |

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrar- och skrivarer med och utan Metabo Quick System.**

Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrar och skrivarer. På några sekunder byts borrarchucken med borrar ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Borstlös borrar- och skrivarer med optimal prestanda för krävande tillämpningar.**
- **Unik borstlös Metabo Brushless-motor för snabba arbeten och maximal effektivitet vid borrar och skrivarer.**
- **Integrerad arbetslampa för att lysa upp arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som tillval kan fixeras till höger eller vänster.**
- **LiHD-batteripaket för ultimat prestanda, extremt lång gångtid och livslängd.**

För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att "BL" ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---|
| Vikt utan batteri | 1,2 kg |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 - 13 mm |
| Antal ingående batterier | 0 |
| maximal spiralborr-Ø i stål | 13 mm |
| typisk användning | Strong |
| Batterispänning | 18 V |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 600 min ⁻¹ |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 2100 min ⁻¹ |
| maximal spiralborr-Ø i trä | 38 mm |
| maximalt vridmoment hårt | 75 Nm |
| vikt inklusive batteri | 1,6 kg |
| maximalt vridmoment mjukt | 34 Nm |
| förpackning | Metabox |
| motorkonstruktion | borstlös |
| tillverkarens beteckning | BS 18 LT BL |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Batterityp | Litiumjon |
| Produktslag | Borrskruvdragare |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Borstlös motor, utan batteri, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13 |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah | 073870 2 |
| BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah | 073870 4 |
| Batteriladdare Typ ASC55 | 073890 ASC55 |