

metabo**Batteridrivna borrar- och skruvdragare med LiHD-batteri, Typ: BSLTBL****Beställningsdata**

Ordernummer	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrar- och skruvdragare med och utan Metabo Quick System.**

Quick System sparar mycket tid vid täta byten mellan borring och skruvdragning. På några sekunder byts borrhjulet ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplett utrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller **maskinen utan tillbehör** i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken**, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.

- **Borstlös borrar- och skruvdragare med optimal kapacitet för krävande tillämpningar.**
- **Unik Metabo Borstlös-motor för snabb arbetstakt och maximal effektivitet vid borring och skruvdragning.**
- **Inbyggd arbetslampa för belysning av arbetsplatsen.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**
- **LiHD-batteripack för ultimat kapacitet, extremt lång gångtid och livstid.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st LiHD-batterier, addare och metaBOX.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Vikt utan batteri	1,2 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 600 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 2100 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	34 Nm
motor konstruktion	borstlös
tillverkarens beteckning	BS 18 LT BL
typisk användning	Strong
vikt inklusive batteri	1,8 kg
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
maximalt vridmoment hårt	75 Nm
förpackning	Metabox
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V

USP2

Borstlös motor, med 2
batterier, snabbspännchuckens
spännområde 1,5-13

Tillbehör

Batteriladdare Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55