



Skyddshjälm EVO® 3, Färg: WHITE



Beställningsdata

Ordernummer	097863 WHITE
GTIN	5038428126090
Artikelklass	09W

Beskrivning

Utförande:

Industriskyddshjälm **EVO® 3** kombinerar ett utmärkt skydd, tack vare det extra starka inre skalet, med en mängd komfortfördelar. Den **lågt sittande nackremmen** ger en särskilt bra passform. **6-punktremsystemet** kan justeras i djupled och ger **maximal passningsnoggrannhet. Ventilation på sidor och baktill** för optimala luftrörelser inuti skålen, vilket gör att hjälmens temperatur sänks med i genomsnitt 2-3 grader. Levereras med en behaglig och funktionell **Chamlon™-svettrem av bomull**. Genomsnittlig skärmlängd. Med en stor skrivbar yta för logotyper och märkningar.

- **Sexpunkts bältesband**
- **Med vridlås**
- **Integrerat ventilationssystem**

Norm:

DIN EN 397

hjälmegenskap: Skyddsegenskap ned till -30 °C

Material hjälmskal: HDPE

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 64 cm

vikt: 372 g

Teknisk beskrivning

Färg	vit
vikt	372 g
Storlek	53 - 64 cm
Breddjustering	Vridlås
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
hjälmegenskap	Skyddsegenskap ned till -30 °C
Material hjälmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm