

**TMSERROR, Typ: GBH18V24C****Beställningsdata**

Ordernummer	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Artikelklass	03B

**Beskrivning****Utförande:**

**18 V batteridrivnen slagbormaskin med SDS-plus verktygsfäste och borstlös motor.**

- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Synnerligen robust: Electronic Motor Protection stänger av motorn vid överlast; fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.**

Batteridrivnen slagborr med integrerad Bluetooth Connectivity-modul.

- **KickBack Control och Vibration Control.**
- **User Interface för val av verktygsläge (Auto/favorit).**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 st 18V / 5,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, djupstopp, 1/1 L-BOXX-inlägg för apparat och laddare och L-BOXX.

**OBS!:**

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

**Teknisk beskrivning**

Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	GBH 18V-24 C

maximala vibrationer enligt EN	16 m/s <sup>2</sup>
form verktygshållare	SDS-Plus
batterikapacitet	5 Ah
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximal slagfrekvens	4350 min <sup>-1</sup>
vikt	2,9 kg
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i betong	24 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
slagenergi	2,4 J
Produktslag	Slagbormaskin

---

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
--	------------