

## HEDI

### Kabelvinda helt av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 50R



#### Beställningsdata

Ordernummer	081104 50R
GTIN	4003644024117
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

För kortvarig utomhusanvändning.: Godkänd för kortvarig användning utomhus.

##### Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
--------------	-------

märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Diagnosystem finns	ja
kabellängd	50 m
Energiförsörjning	Nätdriven
kabelkonstruktion	3G1,5
Antal uttag	3
Material hus	Plast
Kabelfärg	svart
IP-skyddsklass	IP 44
material kabel	Gummi
Kabelklass	H05RR-F
Produktslag	Kabeltrumma