

**APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Artikelklass	22A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,5 mm
Typ	UNI
ISO-kod vändskär	APKT 1003 PDER
Sort	HBM025
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm
Beläggning	belagd

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	220 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	M
GG(G)	lämplig	150 m/min	K
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		