



## Momentskruvdragare med skala, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 200cNm



### Beställningsdata

Ordernummer	659956 200
GTIN	7610733291687
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

**Bitshållare med magnet** för infästning av C 6,3-bits.

Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrlåget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smuttskyddad mikrometerskala.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	144 mm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Feedback	utlösande
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
vikt	113 g
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar

momentintervall	0,4 - 2 Nm
Loggbara data	nej
Dragriktning	Högerdragning
Mätteknik	mekanisk
skalgradering 1 delstreck =	5 cNm
maximalt vridmoment	200 cNm
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
momentintervall	40 - 200 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	Vridmoment
Bitshållare	D 6,3
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Kalibrering	O1
visning	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tjänster

KalibreringMomentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------