



Momentskruvdragare utan skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 200cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659958 200
GTIN	7610733291731
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Önskat moment kan ställas in steglöst med hjälp av en vridmomentprovare (nr 654300 – 654460) och en sexkantskruvdragare med nyckelvidd 5 (ingår inte i leveransen). För **fastsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
momentintervall	0,4 - 2 Nm
inställt vridmoment	100 cNm
Loggbara data	nej
passande utbytesklingor	6 mm

Dragriktning	Högerdragning
Feedback	utlösande
mätmetod	Vridmoment
omkopplingsbar avläsning	cNm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	124 mm
inställt vridmoment	1 Nm
Mätteknik	mekanisk
Anslutningsform	utbytbar klinga
momentintervall	40 - 200 cNm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
maximalt vridmoment	200 cNm
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentmejsel utan skala
maximalt vridmoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20