



Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 200cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659957 200
GTIN	7610733291700
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd). Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala. För **fastsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Mätteknik	mekanisk
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Anslutningsform	utbytbar klinga
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätmetod	vridmoment

Kalibrering	O1
Norm	DIN EN ISO 6789
maximalt vridmoment	200 cNm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
momentintervall	0,4 - 2 Nm
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
skalgradering 1 delstreck =	5 cNm
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Loggbara data	nej
totallängd L	124 mm
Dragriktning	Högerdragning
momentintervall	40 - 200 cNm
Feedback	utlösande
visning	analog
passande utbytesklingor	6 mm
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------