



Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 1600cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659957 1600
GTIN	7610733291724
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd). Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smuttskyddad mikrometerskala. För **fastsättning av 8 mm utbytesklingor** (nr 659870 – 659884). Med pistolhandtag för överföring av stora vridmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

passande utbytesklingor	8 mm
-------------------------	------

Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
totallängd L	126 mm
momentintervall	3,2 - 16 Nm
Dragriktning	Högerdragning
Kalibrering	O1
maximalt vridmoment	1600 cNm
visning	analog
Anslutningsform	utbytbar klinga
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätmetod	vridmoment
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
skalgradering 1 delstreck =	25 cNm
momentintervall	320 - 1600 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
Loggbara data	nej
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20